



Beschreibung

Die HTH Auslassplatte QL/ERD/Z mit individual einstellbaren Düsen zum befestigen an Anschlusskasten. Düsen lassen sich 360 ° Grad einstellen.

Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Museen
- Büros
- Öffentliche Einrichtungen (Gemeindezentren, Behörden, Kindergärten, Schulen)

Vorteile

Schnelle und einfache Installation und Wartung über Mittelschraube bzw. Seitenschrauben. Einstellbare Düsen.

Material: Stahl verzinkt

Farbe: RAL 9010 (weiß)

Befestigung: über (beiliegende) Mittelschraube

Zubehör: Anschlusskasten (HTH ASK)

Optional:


- HTH Anschlusskasten (hth/ask...)
- Weiterer RAL-Ton auf Anfrage

Variantencode

QL/ERD/Z/500



Skizze QL/ERD/Z/600



Abmessungen in mm

QL/ERD/Z/	A	B	C	Düsen
500	496	300	12	44
600	596	400	12	74
625	621	400	12	74



Auswahltabelle

Größe	Q (m³/h)	ΔP_t (Pa)	V (m/s)	X (m)
500	82	7	2	0,8
	164	21	4	1,6
	246	42	6	2,4
	328	68	8	3,3
	410	100	10	4,1
	492	136	12	4,9
600	138	7	2	1,1
	275	22	4	2,1
	413	43	6	3,2
	550	70	8	4,2
	688	102	10	5,3
	825	140	12	6,3
625	138	7	2	1,1
	275	22	4	2,1
	413	43	6	3,2
	550	70	8	4,2
	688	102	10	5,3
	825	140	12	6,3

Symbole

Q (m³/h): _____ Volumenstrom
 ΔP_t (Pa): _____ Druckverlust
V (m/s): _____ Strömgeschwindigkeit
X (m): _____ Horizontale Eindringtiefe des Luftstrahls